

Okrugli cilindar DPRA-N-3/4"-1.5-ME-N

Broj dela: 8217831

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Hod	1.5 inč
Prečnik klipa	3/4"
Navoj klipnjače	1/4-28 UNF-2A
Prigušenje	bez prigušenja
Ugradni položaj	Proizvoljan
Kraj klipnjače	Spoljašnji navoj
Dizajn	Klip Klipnjača Kućište cilindra
Prepoznavanje položaja	bez
Zaštita od obrtanja/vodiča	okrugla klipnjača
Radni pritisak	9.99 psi...150 psi
Funkcija	Dvosmerno dejstvo
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura okruženja	-40 °F...300 °F
Težina proizvoda	0.36 lb
Pneumatski priključak	1/8 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal komore cilindra	visokolegirani čelik, nerđajući