

# Okrugli cilindar DPRA-N-1 1/16"-6-ME-N

Broj dela: 8217852

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hod                                       | 6 inč                                                                          |
| Prečnik klipa                             | 1 1/16"                                                                        |
| Navoj klipnjače                           | 5/16-24 UNF-2A                                                                 |
| Prigušenje                                | bez prigušenja                                                                 |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                                    |
| Kraj klipnjače                            | Spoljašnji navoj                                                               |
| Dizajn                                    | Klip<br>Klipnjača<br>Kućište cilindra                                          |
| Prepoznavanje položaja                    | bez                                                                            |
| Zaštita od obrtanja/vodiča                | okrugla klipnjača                                                              |
| Radni pritisak                            | 9.99 psi...150 psi                                                             |
| Funkcija                                  | Dvosmerno dejstvo                                                              |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 1 - mala izloženost koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-Zona III                                                             |
| Temperatura okruženja                     | -40 °F...300 °F                                                                |
| Težina proizvoda                          | 0.64 lb                                                                        |
| Pneumatski priključak                     | 1/8 NPT                                                                        |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                                 |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                                                            |
| Materijal klipnjače                       | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |
| Materijal komore cilindra                 | visokolegirani čelik, nerđajući                                                |