

**Spojnica**  
**EAMC-42-50-16-19-U**  
Broj dela: 8225422

**FESTO**



**Tehnički list**

| Karakteristika             | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Prihvatni prečnik 1        | 16 mm                  |
| Prihvatni prečnik 2        | 19 mm                  |
| Veličina konstrukcije      | 42                     |
| Nominalna dužina           | 50 mm                  |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan            |
| Maks. broj obrtaja         | 6000 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Temperatura okruženja      | -25 °C...60 °C         |
| Momenat inercije           | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi obrtni momenat   | 21 Nm                  |
| Težina proizvoda           | 141 g                  |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen         |