


Hab spojnice EAMC-H-10-5-GB5-5

Broj dela: 8228646

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	5 mm
Veličina konstrukcije	10
Nominalna dužina	9.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.022 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	0.6 Nm
Težina proizvoda	2 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen