


Hab spojnice EAMC-H-15-7-GB8-5

Broj dela: 8228647

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	5 mm
Veličina konstrukcije	15
Nominalna dužina	12.4 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	0.191 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	1.5 Nm
Težina proizvoda	5 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen