


Hab spojnice EAMC-H-25-10-GB8-9

Broj dela: 8228651

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	9 mm
Veličina konstrukcije	15/25
Nominalna dužina	15.4 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	1.04 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	2 Nm
Težina proizvoda	13 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen