

Hab spojnice EAMC-H-30-10-GB16-8

Broj dela: 8228655

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	8 mm
Veličina konstrukcije	30
Nominalna dužina	20.7 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	3.2 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	7.5 Nm
Težina proizvoda	26 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen