

Hab spojnice
EAMC-H-35-13-GB16-19
Broj dela: 8228661

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	19 mm
Veličina konstrukcije	30/35
Nominalna dužina	23.4 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-25 °C...60 °C
Momenat inercije	5.8 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	15 Nm
Težina proizvoda	31 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen