

Centrirajući prsten EAML-72-3,8-62

Broj dela: 8229196

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prihvatni prečnik 1	72 mm
Prihvatni prečnik 2	62 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	11 g
Kod interfejsa aktuatora	L62
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen