

ON/OFF ventil MS6-EE-AGE-V24

Broj dela: 8232873

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Serijska	MS
Veličina konstrukcije	6
Dizajn	Zasun sa klipom
Vrsta aktiviranja	električni
Funkcija ispuštanja vazduha	bez prigušivanja
Ručna pomoćna aktivacija	zaustavno impulsno
Način vraćanja u prethodni položaj	mehaničke opruge
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno, monostabilno
Radni pritisak	0.4 MPa...1.8 MPa 4 bar...18 bar
Prekrivanje	pozitivno preklapanje
C-vrednost	29 l/sbar
b-vrednost	0.4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	7000 l/min
Trajanje uključivanja	100%
Karakteristične vrednosti za kaleme	24 V DC: 1,5 W
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pogodnost za prehrambene proizvode	vidi dodatne informacije o materijalima
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Montaža voda sa priborom

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Smer strujanja	nije reverzibilno
Težina proizvoda	1040 g
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak: 2	G3/4
Pneumatski priključak 3	G1/2
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	interno
Električni priključak	prema EN 175301-803
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom