

Pripremna grupa
MSB6-1/2:J120:M1-WP
 Broj dela: 8233026

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	6
Serijska	MS
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora
Ugradni položaj	vertikalno +/- 5°
Odvod kondenzata	ručno okretanje
Dizajn	Filteri-regulatori-mazalice
Maks. količina kondenzata	38 ml
Finoća filtera	40 µm
Maks. količina ulja za punjenje	75 cm³
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju
Zaštita posude	Plastična zaštitna korpa
Indikator pritiska	sa manometrom
Radni pritisak	0.15 MPa...2 MPa 1.5 bar...20 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.1 bar...7 bar
Maks. normalni protok	4800 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće vazduha na izlazu	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1560 g
Vrsta pričvršćenja	sa montažnim držačem
Pneumatski priključak 1	G1/2

Karakteristika	Vrednost
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Radni material zaptivki	NBR
Materijal filtera	PE
Materijal kučišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Materijal omotača	PC