


# Pripremna grupa MSB6-1/4:C3:J1-WP

Broj dela: 8233030

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 6                                                                                                                              |
| Serijska                                  | MS                                                                                                                             |
| Zaštita od aktiviranja                    | Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje može se zatvoriti pomoću pribora                                          |
| Ugradni položaj                           | vertikalno +/- 5°                                                                                                              |
| Finoća filtera                            | 40 µm                                                                                                                          |
| Odvod kondenzata                          | ručno okretanje                                                                                                                |
| Dizajn                                    | ON/OFF ventil regulatora filtera                                                                                               |
| Maks. količina kondenzata                 | 38 ml                                                                                                                          |
| Funkcija regulatora                       | Izlazni pritisak, konstantan sa kompenzacijom pretpritiskom sa sekundarnim odzračivanjem sa ponašanjem pri povratnom strujanju |
| Zaštita posude                            | Plastična zaštitna korpa                                                                                                       |
| Indikator pritiska                        | sa manometarom                                                                                                                 |
| Radni pritisak                            | 0.15 MPa...2 MPa<br>1.5 bar...20 bar<br>21.75 psi...290 psi                                                                    |
| Opseg regulisanja pritiska                | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                                                   |
| Maks. normalni protok                     | 3000 l/min                                                                                                                     |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni gasovi                                                      |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju     | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)                                                 |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji                                                                                                |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                              |
| Temperatura skladištenja                  | -10 °C...60 °C                                                                                                                 |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu           | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                        |
| Temperatura medija                        | -10 °C...60 °C                                                                                                                 |
| Temperatura okruženja                     | -10 °C...60 °C                                                                                                                 |
| Težina proizvoda                          | 1540 g                                                                                                                         |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa montažnim držačem                                                                                                           |

| Karakteristika           | Vrednost                       |
|--------------------------|--------------------------------|
| Pneumatski priključak 1  | G1/4                           |
| Pneumatski priključak: 2 | G1/4                           |
| Materijal filtera        | PE                             |
| Materijal kućišta        | Aluminijum liven pod pritiskom |
| Materijal omotača        | PC                             |