


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D60-60H-S1-G3

Broj dela: 8234791

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	76.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	21 Nm
Težina proizvoda	1200 g
Kod interfejsa aktuatora	D60
Kod interfejsa motora ln	60H
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen