

# Paralelni komplet EAMM-U-86-S60-60G-177

Broj dela: 8234874

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	86
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	175 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.25 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	3170 g
Kod interfejsa aktuatora	S60
Kod interfejsa motora In	60G
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen