


Ventil aktiviran polugom

THO-3-1/4-B

Broj dela: 8990

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	3/2 otvoreno monostabilno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	600 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni pritisak	-0.95 bar...10 bar
Dizajn	Ležište diska
Nominalna širina	7 mm
Vrsta upravljanja	direktni
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	22.5 N
Težina proizvoda	210 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom