



# Sekvencijalni ventil pritiska VD-3-PK-3

Broj dela: 9270

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                           | Vrednost                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343) | 100 l/min                                                                      |
| Pneumatski radni priključak                                              | PK-3                                                                           |
| Radni pritisak                                                           | 0.18 MPa...0.8 MPa<br>1.8 bar...8 bar                                          |
| Nominalna širina                                                         | 2.5 mm                                                                         |
| Radni medij                                                              | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                                    | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK                                | 0 - bez izloženosti koroziji                                                   |
| LABS usklađenost                                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura medija                                                       | -10 °C...60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda                                                         | 220 g                                                                          |
| Vrsta pričvršćenja                                                       | sa prolaznim otvorom                                                           |
| Pneumatski priključak 1                                                  | PK-3                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                                                 | PK-3                                                                           |
| Pneumatski priključak 3                                                  | PK-3                                                                           |
| Napomena o materijalu                                                    | RoHS-usaglašen                                                                 |