

Adapter
AD-G1/2-1/2NPT-I
Broj dela: 9398

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	14.3 mm
Radni pritisak potpunog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1	40 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 2	28 Nm
Nominalni obrtni momenat pritezanja	47.9 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	51.89 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/2
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj 1/2 NPT
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	PVC
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik