


Brzi pregradni konektor SCK-PK-9

Broj dela: 9423

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Oblik	Pregrada
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...150 °C
Pneumatski priključak 1	za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 9 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2	za unutrašnji utični nastavak Ø 9 mm sa navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal navrtke	Pocinkovani čelik
Materijal konektora	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana