

Prigušnik buke sa regulacijom protoka GRU-1/8-B

Broj dela: 9516

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja pritiska uključivanja
Izbor dodatne funkcije	sa prigušnikom buke
Pneumatski priključak 1	G1/8
Podesivi element	Vijak sa prorezom
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtanjem
Normalni protok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...1000 l/min
Temperatura okruženja	-10 °C...70 °C
Materijal kućišta	Aluminijum
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...10 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	10 g
Materijal umetka amortizera	PE
Materijal navojnog rukavca	Aluminijum liven pod pritiskom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal regulacionog zavrtanja	PA