

Kuglasti ventil QH-1/4

Broj dela: 9541

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Vrsta aktiviranja	ručno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	3400 l/min
Nominalna širina	12 mm
Materijal kućišta	Mesing
Princip zaptivanja	meko
Ugradni položaj	Proizvoljan
Odgovara standardu	ISO 228-1
Dizajn	Kuglasti ventil
Nominalni pritisak armature PN	40
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [:-:-] Inertni gasovi Voda - ne vodena para neutralne tečnosti ostali mediji za protok na zahtev
Temperatura medija	-20 °C...150 °C
Težina proizvoda	180 g
Radni materijal zaptivki	FPM PTFE
Materijal kuglice	Mesing, hromirani
Materijal vratila	Mesing