

# Adapter AD-1/4NPT-G1/4-I

Broj dela: 9625

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	7.95 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 1	12 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja pneumatskog priključka 2	11 Nm
Težina proizvoda	21 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj 1/4 NPT
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	PVC
Materijal kućišta	Pocinkovani čelik