


Pulsni ventil VLK-3-PK-3

Broj dela: 9639

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	2.5 mm
Radni pritisak	2.5 bar...8 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	90 l/min
Zaštita od eksplozije	Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	170 g
Vrsta pričvršćenja	na montažni okvir
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom