


# Brzoispusni ventil SE-1/8-B

Broj dela: 9685

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                                      | Vrednost                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcija ventila                                                    | Brzo odzračivanje                                                              |
| Izbor dodatne funkcije                                              | sa prigušnikom buke                                                            |
| Pneumatski priključak 1                                             | G1/8                                                                           |
| Pneumatski priključak: 2                                            | G1/8                                                                           |
| Vrsta pričvršćenja                                                  | može se pričvrstiti zavrtanjem                                                 |
| Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi) | 660 l/min                                                                      |
| Nominalni protok ventilacije 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)  | 300 l/min                                                                      |
| Radni pritisak                                                      | 0.5 bar...10 bar                                                               |
| Temperatura okruženja                                               | -20 °C...75 °C                                                                 |
| Materijal kućišta                                                   | Cink liven pod pritiskom                                                       |
| Radni medij                                                         | Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                        |
| Nominalna širina                                                    | 5 mm                                                                           |
| Ugradni položaj                                                     | Proizvoljan                                                                    |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju                               | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Temperatura medija                                                  | -20 °C...75 °C                                                                 |
| Nivo zvučnog pritiska                                               | 100 dB(A)                                                                      |
| Težina proizvoda                                                    | 75 g                                                                           |
| Pneumatski priključak 3                                             | G1/8                                                                           |
| Radni materijal zaptivki                                            | NBR                                                                            |