

Brzoispusni ventil SE-1/4-B

Broj dela: 9686

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtnjem
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	1200 l/min
Nominalni protok ventilacije 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	960 l/min
Radni pritisak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Materijal kućišta	Cink liven pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Nominalna širina	7 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	100 g
Pneumatski priključak 3	G1/4
Radni materijal zaptivki	NBR