

Brzoispusni ventil SE-3/8-B

Broj dela: 9687

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Vrsta pričvršćenja	može se pričvrstiti zavrtanjem
Nominalni protok odzračivanja 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2760 l/min
Nominalni protok ventilacije 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	2880 l/min
Radni pritisak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-20 °C...75 °C
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nominalna širina	11 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	125 g
Pneumatski priključak 3	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR