

แทรกตัวแสดงสถานะ
MCL-230AC
หมายเลขชิ้นส่วน: 10001

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	รูปร่าง A ปลั๊ก ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
แรงดันไฟฟ้าปกติในการทำงาน AC	230 V
ความถี่หลัก	50 Hz...60 Hz
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	-20 % / +15 %
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA6 เสริมแรง