

ปลั๊ก
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
 หมายเลขชิ้นส่วน: 1066354

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101 EN 61984
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	46.1 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	ขั้วต่อตรง, M12x1, 5 พิน, รหัส B, ป้องกันได้
การเข้ารหัสตัวเชื่อมต่อ	B
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วต่อสกรูป้องกันได้
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...60 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...60 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	4 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	1.5 kV
คุณสมบัติการส่งผ่าน	DIN EN 50173 / CAT 5
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6 mm...8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.14 mm²...0.75 mm²
ระดับการป้องกัน	IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ทองเหลือง ปิดทอง