



# pneumatic valve J-3-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 10772

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	100 l/min
การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม	PK-3
แรงดันใช้งาน	-0.9 bar...8 bar
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ตัวเลื่อนลูกสูบ
ความกว้างปกติ	2.5 mm
เปลี่ยนเวลา	7 ms
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	75 g
ประเภทของรีด	บนแผ่นเชื่อมต่อ บนโครงยึด มีรูทะลุ ทางเลือก:
ข้อต่อควบคุมอากาศเสริม 12	PK-3
ข้อต่อเสริมไฟลิตเตอร์ 14	PK-3
ข้อต่อลม 1	PK-3
ข้อต่อลม 4	PK-3
ข้อต่อลม 5	PK-3
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	ทองเหลือง PPS เสริมแรง
ซิลิโคน	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	Polymer สังกะสีหล่อ