


# ชุดต่อ EAMM-A-R38-87A

หมายเลขชิ้นส่วน: 1133404

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	38 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	3.2 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	4.4 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	530 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	R38
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	87A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS