

# ที่วางกริปเปอร์แบบกราม

## BUB-HGPD-40

หมายเลขชิ้นส่วน: 1180951

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| ขนาด                                   | 40                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                            |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 5 °C...60 °C                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ต่อขากรรไกรกริปเปอร์   | 445 g                                     |
| ประเภทของรัด                           | มีรูทะลุและบล็อกตรงกลาง                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุวางเปล่า                          | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด                      |