


ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-50-D32-42A-78
หมายเลขชิ้นส่วน: 1201607

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	50
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	6000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	12.1 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.01 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	610 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	D32B
อินเทอร์เฟสหีสอนเตอร์	42A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS