

Centring ring EAML-80-6-80

หมายเลขชิ้นส่วน: 1209006

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง1	38 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	80 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	23 g
ตัวกระตุ่นรหัสอินเตอร์เฟส	M80
ตัวเรือนคลัตช์รหัสอินเตอร์เฟส	80A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS