


แผ่นเชื่อมต่อ
VABS-C8-12XB-QX-B
หมายเลขชิ้นส่วน: 1236025

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	12 mm
จำนวนตำแหน่งสลั้วสูงสุด	1
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสลั้ว	0.48 Nm...0.72 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	1.3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	15 g
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	เตรียมไว้สำหรับตลับ
ข้อต่อลม 1	เตรียมไว้สำหรับตลับหมึก
ข้อต่อลม 3	เตรียมไว้สำหรับตลับ
ข้อต่อลม 5	เตรียมไว้สำหรับตลับหมึก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	PA เสริมแรง