


# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-C8-12XB-QX-D

หมายเลขชิ้นส่วน: 1236029

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| ความกว้าง                              | 24 mm                             |
| จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด                | 1                                 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาล์ว          | 0.48 Nm...0.72 Nm                 |
| แรงขันยัดสูงสุดบนผนัง                  | 1.3 Nm                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 30 g                              |
| ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14          | เตรียมไว้สำหรับตลับ               |
| ข้อต่อลม 1                             | เตรียมไว้สำหรับตลับหมึก           |
| ข้อต่อลม 3                             | เตรียมไว้สำหรับตลับ               |
| ข้อต่อลม 5                             | เตรียมไว้สำหรับตลับหมึก           |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS            |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ                      | PA เสริมแรง                       |