

# Click fitting NPKA-D-G18-Q6-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 1243489

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                                 |
| ความกว้างปรกติ                         | 4 mm                                                                        |
| ความลึกในการใส่ท่อ                     | 25.8 mm                                                                     |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | แหวนปิดผนึก                                                                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                  |
| ขนาดบรรจุ                              | 10                                                                          |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                           |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi           |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่ 0 - 50 °C                                           |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทำน้ำมันได้                                                           |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                                              |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                      |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                                              |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 2 Nm                                                                        |
| แรงบิดกระชับที่กำหนด                   | 1.25 Nm                                                                     |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย       | ± 20 %                                                                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 4.2 g                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก G1/8                                                              |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                                                  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA66-GF30                                                                   |
| วัสดุซีลเกลียว                         | NBR                                                                         |
| ปลอกแขนวัสดุ                           | POM                                                                         |
| ซีลท่อวัสดุ                            | NBR                                                                         |