



วาล์วสไลด์มือ
VBOH-32-G14
หมายเลขชิ้นส่วน: 1302994

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	3/2 bistable
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 2	G1/4
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ประเภทของรัด	การติดตั้งสาย ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติที่กำหนด (ทำให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343)	1675 l/min
ความกว้างปรกติ	8.4 mm
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...80 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด ชุบผิวอลูมิเนียม
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
กว้าง	31 mm
ข้อมูลการใช้งาน	โปรดอ่านสกรูเข้ากับเกลียวทรงกระบอกเท่านั้น การติดตั้งเกลียวเร็วอาจทำให้ตัวเครื่องเสียหาย และทำให้ปลอกติดหรือทำงานผิดปกติได้
หลักการปิดผนึก	อ่อน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ปลอกแขน
ประเภทการกระตุ้น	โดยตรง
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...80 °C
แรงการกระตุ้น	45 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	35 g
จุดเกลียววัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ชุบอินโคซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	NBR