

# หัวต่อสวมเร็วแบบตัว T CRQST-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 130671

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                                |
| ความกว้างปรกติ                         | 6.1 mm                                                                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                 |
| ออกแบบ                                 | ตัว T                                                                      |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                                                          |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                                          |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...145 psi                                                      |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C                                        |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                                          |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                          |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -15 °C...120 °C                                                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 59 g                                                                       |
| จำนวนขาออก                             | 2                                                                          |
| จำนวนลูก้าเป้าหมาย                     | 1                                                                          |
| เส้นที่ใช้งานได้                       | PFAN                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 10 มม.                                                |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม.                                 |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                     |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                |
| ซีลต่อวัสดุ                            | FPM                                                                        |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                |
| แหวนรองวัสดุ                           | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                                                |