

**ปลอกแขน**  
**QSH-6-100**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 130724

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                                                 |
| ความกว้างปกติ                          | 4 mm                                                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                                  |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง                                                                      |
| ขนาดบรรจุ                              | 100                                                                         |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...87 psi                                                        |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi         |
| หมายเหตุเกี่ยวกับแรงดันใช้งาน          | น้ำ: สูงสุด 0.6 MPa ที่สูงสุด 50 °C                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>น้ำ (ของเหลวไม่มีน้ำแข็ง) |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                                                           |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| คลาสคลีนรูม                            | องค์ประกอบที่ติดตั้งแบบคงที่ ไม่มีการประเินที่มีความหมายตาม ISO 14644-1     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C                                                              |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.5 g                                                                       |
| ข้อต่อลม 1                             | ข้อต่อ Ø 6 มม.                                                              |
| ข้อต่อลม 2                             | ข้อต่อ Ø 6 มม.                                                              |
| แหวนปล่อยสี                            | สีฟ้า                                                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                                      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT                                                                         |