


ชุดต่อ
EAMM-A-D32-57A-S1
หมายเลขชิ้นส่วน: 1322181

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	52 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	5.87 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	6.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	270 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	D32
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	57A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS