


Clamping module EV-20/180-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 13293

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	5 mm
พื้นผิวหนีบ	20x180
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บดบาทเดียว
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ข้อยกเว้น ได้แก่ แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	270 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ
พอร์ทลม	M5
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุเมมเบรน	TPE-U (PU)