

ข้อต่อลม NPQP-D-R14-Q8-FD-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 133046

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | ค่าเริ่มต้น |
| ความกว้างปรกติ | 5.3 mm |
| ออกแบบ | แบบตรง |
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | กด-ปล่อย เป็นหลัก |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.95 bar...10 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 4.5 g |
| ประเภทของรัด | หกลีภายนอก SW17 |
| ข้อต่อลม 1 | เกลียวนอก R1/4 |
| ข้อต่อลม 2 | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PP |
| ส่วนเคลมปีท่อวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |