

# ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPQP-T-R18-Q4-FD-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 133071

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                      |
| ความกว้างปรกติ                         | 2 mm   |
| ออกแบบ                                 | ตัว T  |
| ขนาดบรรจุ                              | 10   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                                |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...10 bar                               |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทานน้ำมันได้                               |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III                                |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                           |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 6 g  |
| ประเภทของรัด                           | หกลี้นภายนอก SW10                                |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก R1/8                                   |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 4 มม.      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                           |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PP   |
| ส่วนเคลมปีท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                      |