

# ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที NPQP-T-R12-Q12-FD

หมายเลขชิ้นส่วน: 133080

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                   |
| ความกว้างปรกติ                         | 6.9 mm  |
| ออกแบบ                                 | ตัว T   |
| ขนาดบรรจุ                              | 1   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...10 bar                            |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                             |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 28 g  |
| ประเภทของรัด                           | หกลี้นอก SW22                                 |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวนอก R1/2                                |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 12 มม.                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PP  |
| ส่วนเคลมปีท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |