

# ข้อต่อสวมเร็วรูปตัว Y NPQP-Y-Q6-E-FD

หมายเลขชิ้นส่วน: 133178

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                   |
| ความกว้างปกติ                          | 4.3 mm                                        |
| ออกแบบ                                 | รูปร่าง Y                                     |
| ขนาดบรรจุ                              | 1                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...10 bar                            |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                             |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                        |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 9 g                                           |
| ข้อต่อลม 1                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                    |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PP                                            |
| ส่วนเคลือบท่อวัสดุ                     | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |