

ตัวต้านทานกระแสไฟเบอร์
CACR-LE2-100-W500
หมายเลขชิ้นส่วน: 1336615

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	500
ตำแหน่งการติดตั้ง	การพาความร้อนฟรี แนวตั้ง
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 380 V	2000 Ws
ตัวต้านทานเบรกพลังงานพัลส์ที่ 780 V	1800 Ws
ประสิทธิภาพที่ 35% ED และ 20°C	500 W
พิกัดกำลังตัวต้านทานเบรก	200 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 380 V	150 W
อัตราค่าความต้านทานเบรกที่ 780 V	120 W
ค่าความต้านทาน	100 Ohm
อนุญาต	c CSA us (OL) c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	550 g
ประเภทของรัด	มีรูทะลุ พร้อมอุปกรณ์เสริม ทางเลือก:
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS