

Clamping sleeve EAMH-86-11-C27.3-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1354101

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ขนาด | 86 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 5000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 10.1 kgmm ² |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 119 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |