

รางเซ็นเซอร์
DASP-G3-41-C-U
 หมายเลขชิ้นส่วน: 1355307

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	41
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	แถบเซ็นเซอร์
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5 g
ประเภทของรัด	เมากับกริปเปอร์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
โปรไฟล์วัสดุ	อะลูมิเนียมอัลลอย ซุบอโนไดซ์
วัสดุสุกรู	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง