


# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VAS-8-M5-PUR-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 1396086

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ตัวดูดขีดเซยความสูง                    | 0.9 mm                                                         |
| ความกว้างปรกติ                         | 2 mm                                                           |
| เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด               | 8 mm                                                           |
| ปริมาณจุกลม                            | 0.095 cm³                                                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด                | 7.1 mm                                                         |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | ข้างต้น                                                        |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                                     |
| รูปร่างจุกลม                           | กลมแบน                                                         |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| แรงดันปกติในการทำงาน                   | -0.07 MPa                                                      |
| จัดอันดับความกดตันในการทำงาน           | -0.7 bar<br>-10.15 psi                                         |
| สื่อปฏิบัติการ                         | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง                      |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-A1-L                                                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                                 |
| แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย          | 2.8 N                                                          |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 4 g                                                            |
| ประเภทของรัด                           | ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ                                       |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                   | M5                                                             |
| สี                                     | สีฟ้า                                                          |
| ความแข็งผิ่                            | 60 +/- 5                                                       |
| จุดเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง                                                      |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                         |
| ถ้วยดูดวัสดุ                           | PUR                                                            |