


ชุดต่อ  
**EAMM-A-S62-60H-G2**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 1456654

**FESTO**



**แผ่นข้อมูล**

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| ความยาวระบุ                            | 84.5 mm                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 6000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 21 Nm                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1100 g                 |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส              | S62                    |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์                 | 60H                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |