


Cartridge cylinder EGZ-10-15

หมายเลขชิ้นส่วน: 15038

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	15 mm
Øลูกสูบ	10 มม.
การทำให้หมด ๑	ไม่มีกันกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	กด บทบาทเดียว
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ตัวแปร	ก้านลูกสูบด้านเดียว
แรงดันใช้งาน	2 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	น้ำมันไฮดรอลิก < 0.1มก./ลบ.ม. ตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-::2]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงบิดที่ชิ้นตัวยึดของไดรฟ์	20 นิวตันเมตร
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	42 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ส่วหน้า	42 N
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก พร้อมน็อตล็อค ทางเลือก:
พอร์ทลม	M5
วัสดุหุ้ม	POM
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง